

おすすめ商品紹介

おすすめ商品紹介

樹脂製品


こちらの製品はカスタム品となります。

<p>電磁弁 MP1549</p>	<p>入水金具 OC2026</p>		
 <ul style="list-style-type: none"> 樹脂化 コンパクト設計により軽量化を実現 クイックファスナー接続により容易に連結が可能 	 <ul style="list-style-type: none"> 樹脂化 コンパクト設計により軽量化を実現 内濾しのストレーナーのため、溜まった異物が纏めて容易に取り出せます 	<p>逃し弁 SD2032</p>	<p>混合弁ユニット UT2008</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 樹脂化 コンパクト設計により軽量化を実現 負圧作動機構を内蔵により給湯機缶体を保護します 密閉構造のため、万が一ダイアフラムが破れても外部漏水しません 	 <ul style="list-style-type: none"> 連結樹脂継手を用い混合弁の複合化が可能です 仕様に見合った適当な温度調整が可能です クイックファスナー接続によりメンテナンスが容易に行えます 	<p>縁切弁 OV1501</p>	<p>減圧弁 RA1501</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 中水（浴槽内の水）が水道水側に逆流するのを防止します 大気開放弁の他に逆止弁を内蔵しています 	 <ul style="list-style-type: none"> 樹脂化 コンパクト設計により軽量化を実現 ブローバルブ内蔵により一次側の異常圧を二次側に逃すことで弁箱の破損を防ぎます 	<p>減圧弁 RA2008</p>	



- 樹脂化 コンパクト設計により軽量化を実現
- ブローバルブ内蔵により一次側の異常圧を二次側に逃すことで弁箱の破損を防ぎます

オプション製品

チーズ継ぎ手	連結継手
	


注) オプション品の単品販売はありません。

モジュール化 これらオプション品の組み合わせで下記のようなモジュール化が可能です。



戸別給水メーターユニット□□□□製品情報

二次側接続のバリエーションも取り揃えています。
下図の様なフレキシブルに配管が可能です。




オプション製品も水圧検査

		
検査用圧力計 JI88G	検査用ボールバルブ JI88L	Uキャップ


検査方法

**減圧弁弁箱取付
管内洗浄**




Uキャップ付減圧弁弁箱を
配管に取付ける
止水栓を開き配管内を
洗浄する

水圧検査治具取付



Uキャップを外し圧力計
治具を取付ける


水圧検査



圧力計治具の止水栓から
検査水圧を印加し漏れ
検査を行う

減圧弁カセット取付

完了



検査終了後、圧力計治具
を外し減圧弁カセットを
取付けて完了